



Micrometri digitali con stelo scorrevole e uscita dati, Campo di misura: 25-50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421602 25-50
GTIN	4059192058531
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Grazie a una comoda **visualizzazione delle tolleranze con limiti di segnalazione supplementari**, l'operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Descrizione:

- **Il passo vite di 5 mm per giro riduce i tempi di regolazione.**
- **Il mandrino non rotante non danneggia le superfici da misurare.**

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Numero di batterie contenute	1
Taratura	B2
Ø Stelo	6,5 mm
Passo vite angolare	5 mm
Lettura	0,001 mm
Campo di misura	25 - 50 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lettura	0,00005 pollici
Altezza cifre display LCD	10 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 2 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/421602-25-50>