

 Mahr

Micrometri digitali con stelo scorrevole e uscita dati, Campo di misura: 0-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421602 0-25
GTIN	4059192058524
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Grazie a una comoda **visualizzazione delle tolleranze con limiti di segnalazione supplementari**, l'operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Descrizione:

- **Il passo vite di 5 mm per giro riduce i tempi di regolazione.**
- **Il mandrino non rotante non danneggia le superfici da misurare.**

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.

Descrizione tecnica

Taratura	B1
Passo vite angolare	5 mm
Limite di errore	2 μ m
Lettura	0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Ø Stelo	6,5 mm
Lettura	0,00005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Altezza cifre display LCD	10 mm
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25
Certificato DAkkS Micrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100

Accessori

Cavo di collegamento bidirezionale con pulsante Data Modello USB2	498941 USB2
--	-------------

Cavo di collegamento bidirezionale con pulsante Data
Modello D2

498941 D2