

Garant

Capsula abrasiva (CER), grana 80, Ø e lunghezza capsule abrasive, forma: 1626A

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553035 1626A
GTIN	4062406122829
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata aggressività e asportazione rapida grazie a un **ottimo legante della grana**.

Grana ceramica (CER) ideale per la lavorazione di acciai inossidabili e leghe di nichel. Elevata capacità di asportazione e smerigliatura a freddo.

Uso:

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le **capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire** (avvitamento/svitamento nel senso della fessura).

Nota:

Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.

Descrizione tecnica

Velocità consigliata	12000 min ⁻¹
Ø Capsula abrasiva	16 mm
Lunghezza capsula abrasiva	26 mm

Forma	A
Grana	80
Attributo del nome del prodotto	grana 80
Tipo di prodotto	Capsula abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		