

Garant

Capsula abrasiva (CER), grana 150, Ø e lunghezza capsule abrasive, forma: 1626C

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 553038 1626C |
| GTIN | 4062406122799 |
| Classe articolo | 51E |

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata aggressività e asportazione rapida grazie a un **ottimo legante della grana**.

Grana ceramica (CER) ideale per la lavorazione di acciai inossidabili e leghe di nichel. Elevata capacità di asportazione e smerigliatura a freddo.

Uso:

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le **capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire** (avvitamento/svitamento nel senso della fessura).

Nota:

Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Forma | C |
| Lunghezza capsula abrasiva | 26 mm |
| Velocità consigliata | 12000 min ⁻¹ |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ø Capsula abrasiva | 16 mm |
| Grana | 150 |
| Attributo del nome del prodotto | grana 150 |
| Tipo di prodotto | Capsula abrasiva |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| CuZn | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |