

Garant**Capsula abrasiva (Corindone speciale), grana 60, Ø e lunghezza capsule abrasive, forma: 1319G****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553047 1319G
GTIN	4062406122935
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata aggressività e asportazione rapida grazie a un **ottimo legante della grana**.

Corindone speciale (A) con legante superiore per l'utilizzo universale nella costruzione di utensili e di stampi.

Uso:

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le **capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire** (avvitamento/svitamento nel senso della fessura).

Nota:

Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.

Descrizione tecnica

Velocità consigliata	16000 min ⁻¹
Ø Capsula abrasiva	13 mm
Forma	G

Lunghezza capsula abrasiva	19 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Grana	60
Attributo del nome del prodotto	grana 60
Tipo di prodotto	Capsula abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Legno	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		