

Garant GRIDLINE

Ripiano estraibile 200 kg, 36×24G, Altezza montato: 75mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931366 75
GTIN	4062406123017
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Ripiano a **estrazione totale**. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, ingombro totale altezza 75 mm. Senza fori per divisori fessurati.

Fornitura:

Ripiano estraibile completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non adatto al montaggio in cassettiere mobili.

Descrizione tecnica

Profondità utile in G	24
Profondità utile	600 mm
Larghezza utile	900 mm
Larghezza utile in G	36
Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Peso	17,5 kg
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Con cassetti con sblocco di sicurezza	no
Altezza montato	75 mm

Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×24G
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile