

Garant GRIDLINE

**Ripiano estraibile 75 kg, 20×20G, Modello: 75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	932035 75
GTIN	4062406122973
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Ripiano a **estrazione totale** 20×20G. Parte anteriore aperta, pareti laterali altezza 46 mm, ingombro totale in altezza 75 mm. Senza fori per divisori fessurati.

**Per:**

Armadio bordo macchina 24×28G.

**Fornitura:**

Ripiano estraibile completo con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Non adatto al montaggio in corpi su ruote.

**Descrizione tecnica**

Larghezza utile	500 mm
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Profondità utile in G	20
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile