

Garant**Set di lame per seghetti alternativi, 25 pz., Descrizione: T101B****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 588425 T101B |
| GTIN | 4045197726711 |
| Classe articolo | 51S |

Descrizione**Esecuzione:**

Lame per seghetti alternativi con denti rettificati taglienti per **lavori precisi sul legno**. Attacco con un dente di arresto.

Fornitura:

5 pezzi

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Passo dentatura | 2,7 mm |
| Spessore piano (legno morbido) | 3-30 mm |
| Materiale per lame | HCS |
| Lunghezza lama | 100 mm |
| Idoneità | _T101B |
| Tipo di taglio | taglio diritto fine |
| Tipo di taglio | Taglio a tuffo |
| Numero di lame | 25 |
| Ottimizzato per il materiale | Legno |
| Descrizione | T101B |
| Attributo del nome del prodotto | 25 pz. |
| Tipo di prodotto | Lama per seghetti alternativo |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| Metallo duro (HM) | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |