

Garant**Set di lame per seghetti alternativi, 25 pz., Descrizione: T144D****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	588425 T144D
GTIN	4045197726728
Classe articolo	51S

Descrizione**Esecuzione:**

Lame per seghetti alternativi con denti rettificati taglienti per **lavori precisi sul legno**. Attacco con un dente di arresto. La **dentatura progressiva** offre al contempo una penetrazione facile nel materiale e un avanzamento dei lavori rapido.

La **dentatura progressiva** offre al contempo una penetrazione facile nel materiale e un avanzamento dei lavori rapido.

Fornitura:

25 pezzi

Descrizione tecnica

Tipo di taglio	taglio diritto rapido (grezzo)
Tipo di taglio	Taglio a tuffo
Materiale per lame	HCS
Passo dentatura	4 – 5,2 mm
Idoneità	_T144D
Lunghezza lama	100 mm
Numero di lame	25
Spessore piano (legno morbido)	5-50 mm
Ottimizzato per il materiale	Legno
Descrizione	T144D
Attributo del nome del prodotto	25 pz.

Tipo di prodotto

Lama per seghetti alternativo

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
Ti	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		