

Garant GRIDLINE

Telaio portante postazioni di lavoro per sostanze pericolose, Larghezza: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	981120 1500
GTIN	4062406121075
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro GridLine Vario composto da strutture portanti regolabili in altezza, mensole e parete posteriore in lamiera di acciaio e rivestimento laterale con foro quadro. Il piano in eterlux spesso 50 mm è resistente a usura, olio, grasso, acidi leggeri e soluzioni alcaline.

Profondità = 750 mm

Verniciatura:

Struttura portante con regolazione manuale dell'altezza, mensola e parete posteriore grigio chiaro RAL 7035, rivestimento laterale antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Campo di regolazione dell'altezza	950 - 1100 mm
Larghezza	1500 mm
Profondità	750 mm
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	950-1100 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	meccanico

Passo per pannello forato Hoffmann	9x9
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per sostanze pericolose