

Garant**Set di lame per seghetti alternativi, Descrizione: T118AHM****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	588400 T118AHM
GTIN	4045197726759
Classe articolo	51S

Descrizione**Esecuzione:**

Lame per seghetti alternativi **per metallo**. Attacco con un dente di arresto. **Lama dentata in HM** per la massima durata su INOX.

Fornitura:

3 pezzi

Descrizione tecnica

Tipo di taglio	Taglio a tuffo
Spessore lamiera (lamiera piena)	1,5-3 mm
Materiale per lame	HM
Lunghezza lama	83 mm
Passo dentatura	1,1 mm
Idoneità	_T118AHM
Numero di lame	3
Ottimizzato per il materiale	INOX
Descrizione	T118AHM
Tipo di prodotto	Lama per seghetti alternativo