

3M**Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC), XT-DC, Ø Disco: 150mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 555934 150 |
| GTIN | 68410001133739 |
| Classe articolo | 53M |

Descrizione

Esecuzione:

Dischi per pulitura grezza con tessuto in nylon sintetico e uniforme con grana abrasiva. Struttura aperta, nessun intasamento.

Stabilità dei bordi, tasso di asportazione e durata straordinari. Ideale per la rimozione di scorie.

Uso:

Impiego radiale su alberi flessibili e smerigliatrici diritte. Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Velocità consigliata | 4000 min ⁻¹ |
| Ø Disco | 150 mm |
| Ø Foro | 13 mm |
| Spessore | 15 mm |
| Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Sigla materiale abrasivo | SiC |
| Grado di durezza | molto alto |
| Grado di finezza | extra-grosso |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Attributo del nome del prodotto | XT-DC |
| Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Pietra | limitatamente adatto | | |
| Vernice | idoneo | | |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Mandrino portapezzi Numero dei dischi da serrare 1-2 | 556380 1-2 |
| Mandrino portapezzi Numero dei dischi da serrare 1 | 556380 1 |