


3M**Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC), CG-DC, Ø Disco: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	555938 150
GTIN	53134375440955
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi per pulitura grezza con tessuto in nylon sintetico e uniforme con grana abrasiva. Struttura aperta, nessun intasamento.

Elevato tasso d'asportazione per lavori di pulizia universali.

Uso:

Impiego radiale su alberi flessibili e smerigliatrici diritte. Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

Descrizione tecnica

Velocità consigliata	4000 min ⁻¹
Ø Foro	13 mm
Ø Disco	150 mm
Spessore	15 mm
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC

Grado di durezza	duro
Grado di finezza	extra-grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	CG-DC
Tipo di prodotto	Panno per la pulitura grezza

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Mandrino portapezzi Numero dei dischi da serrare 1-2	556380 1-2
--	------------

Mandrino portapezzi Numero dei dischi da serrare 1

556380 1