

Garant**Set di testine e barenì di precisione Ø 86 – 302 mm, Attacco: HW63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema completo di testine e barenì di precisione **per Ø 86 - 302 mm**, con portamandrino n. art. 237571, portainseriti e accessori in valigetta. **Ampliabile** con portainseriti n. art. 237573 242-402 **fino al Ø 402 mm**.

Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.

Uso:

Per portainseriti con inserto ISO adatto modello CC..09T3..

Fornitura:

1 testina: 237571 HW63

cad. 1 portainseriti: n. art. 237573 86-138 per Ø 86– 138

n. art. 237573 136-220 per Ø 136– 220

n. art. 237573 188-302 per Ø 188– 302

cad. 1 sostegno: n. art. 237574 86 per n. art. 237573 86-138

n. art. 237574 136 per n. art. 237573 136-220, 188-302 e 242-402

cad. 1 piastra di pressione: n. art. 237575 86 per n. art. 237573 86-138

n. art. 237575 136 per n. art. 237573 136-220, 188-302 e 242-402

1 Inserto: n. art. 260058 CU7010 (oppure usare CC.. 09T3)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219805.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237697 e 237698.

Descrizione tecnica

Attacco	HW63
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Piattello di pressione per Ø 136 – 402 mm Modello 136 mm	237575 136
Sostegno Ø 86 - 138 mm Modello 136 mm	237574 136
Piattello di pressione per Ø 136 – 402 mm Modello 86 mm	237575 86
CC. T 09T304 Tipo CU7010	260058 CU7010
Portainseriti per campo mandrino Ø 242 – 402 mm Modello 136-220	237573 136-220
Testina Ø 86 – 402 mm Attacco HW63	237571 HW63
Sostegno Ø 86 - 138 mm Modello 86 mm	237574 86
Portainseriti per campo mandrino Ø 242 – 402 mm Modello 86-138	237573 86-138
Portainseriti per campo mandrino Ø 242 – 402 mm Modello 188-302	237573 188-302
Set di testine e bareni di precisione Ø 86 – 302 mm Attacco 1	237570 1