

SWISS TOOLS

**Portainseriti con bloccaggio a vite sinistro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto:
63/11HPmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320341 63/11HP
GTIN	2050002004832
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'ugello **HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Distanza asse-punta f	45 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Sporgenza totale Dim. A	65 mm
Ø Gambo	63 mm
Ricambi	S05
Ø Preforatura minimo D ₁ min	80 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	sinistro
Norma attacco	ISO 26623-1

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa