

SWISS TOOLS

**Portainseriti con bloccaggio a vite destro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto:  
63/16HPmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320350 63/16HP
GTIN	2050002004849
Classe articolo	36D

**Descrizione****Nota:**

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	VB.. 1604..
Ricambi	S07
Ø Preforatura minimo D <sub>1</sub> min	80 mm
Ø Gambo	63 mm
Distanza asse-punta f	45 mm
Sporgenza totale Dim. A	65 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	destro
Norma attacco	ISO 26623-1

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa