

SWISS TOOLS

Portainseri con bloccaggio a vite sinistro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto: 63/16HPmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320351 63/16HP
GTIN	2050002003392
Classe articolo	36D

Descrizione

Nota:

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VB.. 1604..
Ø Preforatura minimo D ₁ min	80 mm
Distanza asse-punta f	45 mm
Sporgenza totale Dim. A	65 mm
Ricambi	S07
Ø Gambo	63 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	sinistro
Norma attacco	ISO 26623-1

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa