

SWISS TOOLS

Portainseri con bloccaggio a vite neutro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto – dimensione A: 6311-130HPmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320370 6311-130HP
GTIN	2050001961709
Classe articolo	36D

Descrizione

Nota:

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Gambo	63 mm
Ricambi	S05
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	neutro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

