

Garant GRIDLINE

Cassettiera mobile 24G, 20×20G, Altezza corpo / Numero di cassetti: 500/5mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti 24G in robusta struttura di acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Copertura con tappetino in gomma scanalata, sponda di contenimento e maniglie bicomponenti in Haptoprene®.

Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti (ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e corona rotante), Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote minimo e parafile.

Cassetti con **sblocco di sicurezza a una mano** che impedisce l'apertura accidentale del cassetto durante gli spostamenti. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 75, 75, 100, 125

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Non posizionare sotto le postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza n. art. 920301 – 920316.

Descrizione tecnica

Portata massima	600 kg
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Larghezza	620 mm
Portata mensola superiore	50 kg
Peso	72 kg
Altezza utile	425 mm
Altezza corpo per cassette	500 mm
Profondità	740 mm
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Profondità corpo per cassette	650 mm
Cassette profondità utile in G	20
ComfortClose	no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità utile cassette	500 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Altezza	700 mm
Altezza utile corpo per cassette	425 mm
Numero di porte	0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Con sponda di contenimento	sì
Numero dei cassette	5
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Esecuzione	su ruote

Esecuzione	con cassette
Alloggiamento sopra aperto	no
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassette	425 mm
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Contentitore su ruote fisse da officina

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 75 mm	927805 75
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 100 mm	927805 100
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 50 mm	927805 50
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 125 mm	927805 125
Cassette con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 20	951020 20
Corpo 24G mobile, per la dotazione personalizzata con cassette Altezza alloggiamento 500 mm	927730 500
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21