

Garant GRIDLINE

Cassettiera mobile 24G, 20×20G, Altezza corpo / Numero di cassetti: 700/5mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 927620 700/5 |
| GTIN | 4062406124595 |
| Classe articolo | 9GG |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti 24G in robusta struttura di acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Copertura con tappetino in gomma scanalata, sponda di contenimento e maniglie bicomponenti in Haptoprene®.

Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti (ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e corona rotante), Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote minimo e parafile.

Cassetti con **sblocco di sicurezza a una mano** che impedisce l'apertura accidentale del cassetto durante gli spostamenti. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100, 125, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Non posizionare sotto le postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza n. art. 920301 – 920316.

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------|
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | sì |
| Cassetti profondità utile in G | 20 |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 75 kg |
| Profondità | 740 mm |
| Superficie utile dei cassette in G | 20×20 |
| Numero dei cassette | 5 |
| Altezza | 900 mm |
| Profondità utile cassette | 500 mm |
| Portata massima | 600 kg |
| Con sponda di contenimento | sì |
| Altezza utile corpo per cassette | 625 mm |
| Larghezza corpo per cassette | 600 mm |
| ComfortClose | no |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Profondità corpo per cassette | 650 mm |
| Numero di porte | 0 |
| Larghezza | 620 mm |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 |
| Peso | 80 kg |
| Cassetti larghezza utile in G | 20 |
| Portata mensola superiore | 50 kg |
| Larghezza utile cassette | 500 mm |
| Altezza corpo per cassette | 700 mm |
| Cassetti con apertura differenziata | a una mano |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 |
| Altezza utile | 625 mm |
| Esecuzione | su ruote |

| | |
|------------------------------------|--|
| Esecuzione | con cassette |
| Altezza utile per cassette | 625 mm |
| Numero di ripiani estraibili | 0 |
| Alloggiamento sopra aperto | no |
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 20x20G |
| Tipo di prodotto | Contenitore su ruote fisse da officina |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 125 mm | 927805 125 |
| Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 75 mm | 927805 75 |
| Cassette con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 20 | 951020 20 |
| Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 250 mm | 927805 250 |
| Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 100 mm | 927805 100 |
| Corpo 24G mobile, per la dotazione personalizzata con cassette Altezza alloggiamento 700 mm | 927730 700 |
| Frontalini serratura per GridLine Modello KO21 | 914227 KO21 |