



## Set di lame per seghetti alternativi, Descrizione: T108BHM



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	588525 T108BHM
GTIN	3165140691536
Classe articolo	54B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi con geometria dei denti ottimizzata per tagli puliti **nella plastica**. Attacco con un dente di arresto. Dentatura in metallo duro, lunghissima durata su materiali duri e abrasivi, come ad esempio materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (**CFRP, GFRP**).

#### Fornitura:

3 pezzi

ottimizzato per il materiale: materie plastiche rinforzate con fibra

Spessore piano (plastica): 2-20 mm

Tipo di taglio: taglio diritto fine

Materiale per lame: HM

Passo dentatura: 2,2 mm

Lunghezza lama: 92 mm

Numero di lame: 3

### Descrizione tecnica

Tipo di taglio	taglio diritto fine
Materiale per lame	HM
Idoneità	_T108BHM
Spessore piano (plastica)	2-20 mm
Passo dentatura	2,2 mm
Numero di lame	3
Lunghezza lama	92 mm
ottimizzato per il materiale	materie plastiche rinforzate con fibra

Descrizione	T108BHM
Tipo di prodotto	Lama per seghetti alternativo