

**Garant****Nastro metallico per seghe 34×3800, Denti / pollice: 3/4H****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	173847 3/4H
GTIN	4062406125530
Classe articolo	11S

**Descrizione****Esecuzione:**

**GARANT – Nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con tagliente M42** resistente all'usura e speciale nastro portante flessibile con maggiore capacità di carico del dorso.

**Uso:**

**Dentatura combinata 0°** – Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).

**Dentatura combinata 10° – Universale** per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).

**Dentatura normale 0°** – Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d'azione.

**Dentatura normale 10°** – Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d'azione.

**Nota:**

**Avanzamento con un nuovo nastro:** vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	34 mm
-----------	-------

Lunghezza	3800 mm
Spessore	1,1 mm
Angolo di spoglia superiore	10 grado
Dentatura	combi
Materiale da taglio	HSS Co 8
Tipo di prodotto	Nastro metallico per seghe