

Garant**Nastro metallico per seghe 27×2835, Denti / pollice: 8/12****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 173627 8/12 |
| GTIN | 4062406124809 |
| Classe articolo | 11S |

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT – Nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con tagliente M42 resistente all'usura e speciale nastro portante flessibile con maggiore capacità di carico del dorso.

Uso:

Dentatura combinata 0° – Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).

Dentatura combinata 10° – Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).

Dentatura normale 0° – Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d'azione.

Dentatura normale 10° – Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d'azione.

Nota:

Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 27 mm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Spessore | 0,9 mm |
| Lunghezza | 2835 mm |
| Angolo di spoglia superiore | 0 grado |
| Dentatura | combi |
| Materiale da taglio | HSS Co 8 |
| Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |