



Lima diamantata flessibile, Grana: D126µm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 529120 D126 |
| GTIN | 4007220004951 |
| Classe articolo | 53B |

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in plastica molto sottile con rivestimento in grana abrasiva al diamante **su un lato**.
Altezza con rivestimento 0,5 mm.

Uso:

Ideale per lavori di levigatura di precisione su superfici concave e convesse o in fessure strette.

Massima flessibilità, raggio di curvatura massimo 15 mm.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Grana | D126 |
| Grado di finezza | medio |
| Dimensione | 14×165 mm |
| Materiale abrasivo | Diamantata |
| Sigla materiale abrasivo | D |
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 0,5 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Taggio di curvatura max. | 15 mm |
| Tipo di prodotto | Lima diamantata |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| Metallo duro (HM) | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Pietra | limitatamente adatto | | |