

Garant**Contropunta rotante SlimLine 60°/30°, Cono Morse: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320643 5
GTIN	4062406127299
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Esecuzione di precisione con rigidità aggiuntiva nel supporto.**
- **Cuscinetto volvente con elevata precisione di concentricità radiale.**
- **Esente da manutenzione grazie al tipo di lubrificazione permanente.**
- **Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.**
- **Codolo CM temprato e rettificato.**
- **Con cuspide prolungata, angolo di affilatura 60° / 30°.**
- **Con foro filettato per l'estrazione e dado di estrazione.**
- **Particolarmente adatta per la realizzazione delle filettature e delle dentature.**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Vantaggi:

Ghiera di estrazione rimovibile frontalmente, senza ingombro bordi durante il processo di lavorazione.

Uso:

Lavorazione di minuterie e microcomponenti, ad es. filettatura per un'accessibilità ottimale alla superficie piana.

Fornitura:

Inclusa ghiera di estrazione.

Ø Alloggiamento D: 50 mm

Lunghezza complessiva L: 223 mm

Lunghezza utile B: 93 mm
Ø Punta massimo 60° A: 12 mm
Ø Punta massimo 30° A: 25 mm
Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	223 mm
Ø Punta massimo 30° A	25 mm
Ø Punta massimo 60° A	12 mm
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Cono Morse	CM5
Ø Alloggiamento D	50 mm
Per peso del pezzo	1600 kg
Lunghezza utile B	93 mm
Numero massimo giri	3000 min ⁻¹
Lunghezza punta C	41,5 mm
Esecuzione	con ghiera di estrazione
Tipo di prodotto	Cuspide