

Garant**Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati e set di accessori incluso, Campo di misura: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412840 150
GTIN	4062406127367
Classe articolo	41A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale con vasta gamma di accessori - **consente di misurare intagli, scanalature e distanze tra i fori.**

- **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.**
- **Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici.**
- **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene per una comoda impugnatura.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

1× calibro a corsoio digitale **IP54** con uscita dati n. art. 412680 Dim. 150.

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

2 paia di portatastatori corti e lunghi.

3 coppie di tastatori con piattello Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 coppie di tastatori con cono di misura Ø 9 mm, 60° e Ø 12 mm, 60°.

1 coppia di tastatori con cilindro di misura Ø 1,5×9 mm.

1× sistema a molle per forza di misura costante.

1× brugola.

1× base per misure di profondità 75 mm.

Incluso astuccio di plastica robusto.

Ricambi:

Cappuccio di protezione dell'uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Lettura	0,0005 pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	mm / pollici
Lettura	0,01 mm
Taratura	A1
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Norma	ISO 13385
Altezza cifre display LCD	11,5 mm
Asta di profondità	sì
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Calibro a corsoio digitaleIP54 con uscita dati Campo di misura 150 mm	412680 150
Vite per base per asta di profondità	412236