



Chiave a cricchetto quadrupla "4 in 1", Modello: 9-15



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Apertura ₁	9 mm
Apertura ₄	15 mm
Apertura ₃	14 mm
Apertura ₂	11 mm
Altezza massima anello h ₂	16 mm
Ø Massimo anello D1	23 mm
Altezza massima anello h ₁	14 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Massimo anello D2	30 mm
Dimensione apertura	metrica
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave