



## Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, pollici, Apertura: 11/16pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614890 11/16
GTIN	4013288167439
Classe articolo	63F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).

Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Lunghezza chiave L: 235 mm

Apertura bocca b: 39 mm

Altezza bocca  $h_1$ : 9 mm

Altezza anello  $h_2$ : 11 mm

Ø anello D: 33,8 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	235 mm
Altezza anello $h_2$	11 mm
Ø anello D	33,8 mm
Apertura bocca b	39 mm
Apertura	11/16 pollici
Altezza bocca $h_1$	9 mm
Dim. apertura	in pollici

Denominazione originale prodotto	6000 Joker Imperial
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	80
Angolo di registro	4,5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave