

Garant**Inserto a profilo piano, HB720, Ø Dmin. intaglio di cava D1 / D2: 9/14mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273977 9/14
GTIN	4062406127725
Classe articolo	21H

Descrizione

Attenzione:

Dimensioni disponibili = Ø dell'intaglio di cava minimo.

Possibilità di Ø dell'intaglio di cava più grande senza modifica.

 $D_1 = D_{\min.}$ Ø interno. $D_2 = D_{\min.}$ Ø esterno.Esecuzione L con maggiore profondità cave $t_{\max.}$

Descrizione tecnica

Raggio R	0,2 mm
Avanzamento f	0,01 - 0,02 mm/gir,
Distanza punta-centro L_3	9 mm
Profondità di taglio cave $t_{\max.}$	3 mm
Spessore piani T	9,2 mm
Larghezza gola w	2,5 mm
Ø Preforatura minimo D_{\min}	14 mm
Rivestimento	TiCN

Tipo	HB720
Tipo di prodotto	Mini inserto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	120 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	120 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	25 m/min	S
GG(G)	idoneo	60 m/min	K
CuZn	idoneo	100 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		