

**Garant****Inserto a profilo piano, HB720, Ø Dmin. intaglio di cava D1 / D2: 8/14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273977 8/14
GTIN	4062406127749
Classe articolo	21H

**Descrizione****Attenzione:**

Dimensioni disponibili = Ø dell'intaglio di cava minimo.

Possibilità di Ø dell'intaglio di cava più grande senza modifica.

 $D_1 = D_{\min.}$  Ø interno. $D_2 = D_{\min.}$  Ø esterno.Esecuzione L con maggiore profondità cave  $t_{\max.}$ **Descrizione tecnica**

Raggio R	0,2 mm
Distanza punta-centro $L_3$	9 mm
Profondità di taglio cave $t_{\max.}$	3 mm
Spessore piani T	9,2 mm
Avanzamento f	0,01 - 0,02 mm/gir,
Larghezza gola w	3 mm
Ø Preforatura minimo $D_{\min}$	14 mm
Rivestimento	TiCN

Tipo	HB720
Tipo di prodotto	Mini inserto

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	120 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	120 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	25 m/min	S
GG(G)	idoneo	60 m/min	K
CuZn	idoneo	100 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		