

Garant**Inserto, raggio completo, HB720, Ø Dmin. intaglio di cava D1 / D2: 10/14mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273979 10/14
GTIN	4062406127770
Classe articolo	21H

Descrizione

Attenzione:

Dimensioni disponibili = Ø dell'intaglio di cava minimo.

Possibilità di Ø dell'intaglio di cava più grande senza modifica.

$D_1 = D_{min}$. Ø interno.

$D_2 = D_{min}$. Ø esterno.

Esecuzione L con maggiore profondità cave $t_{max.}$.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave $t_{max.}$	3 mm
Spessore piani T	9,2 mm
Distanza punta-centro L_3	9 mm
Raggio R	1 mm
Avanzamento f	0,01 - 0,02 mm/gir,
Larghezza gola w	2 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	14 mm
Rivestimento	TiCN

Scheda tecnica

Tipo	HB720
Tipo di prodotto	Mini inserto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	120 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	120 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	25 m/min	S
GG(G)	idoneo	60 m/min	K
CuZn	idoneo	100 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		