

**Garant**

**Inserto a profilo piano, HB720, Ø Dmin. intaglio di cava D1 / D2: 7/12Lmm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273973 7/12L
GTIN	4062406127947
Classe articolo	21H

### Descrizione

**Attenzione:**

Dimensioni disponibili = Ø dell'intaglio di cava minimo.

Possibilità di Ø dell'intaglio di cava più grande senza modifica.

$D_1 = D_{min}$ . Ø interno.

$D_2 = D_{min}$ . Ø esterno.

Esecuzione L con maggiore profondità cave  $t_{max}$ .

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave $t_{max}$ .	5 mm
Distanza punta-centro $L_3$	9 mm
Raggio R	0,2 mm
Avanzamento f	0,01 - 0,02 mm/gir,
Spessore piani T	10,7 mm
Larghezza gola w	2,5 mm
Rivestimento	TiCN
Tipo	HB720

Tipo di prodotto

Mini inserto

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	120 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	120 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	25 m/min	S
GG(G)	idoneo	60 m/min	K
CuZn	idoneo	100 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		