

**Garant****Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite forma tonda, destra, Ø Codolo DS / Sporgenza totale L1: 12/34mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Massima semplicità di utilizzo durante la sostituzione degli inserti.**

Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	100 mm
Vite inserto	279810 1
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti arretrati	34 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Campo di applicazione	Scanalatura assiale esterna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

