

Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo DS / Sporgenza totale L1: 12/12mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273963 12/12
GTIN	4062406128111
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Massima semplicità di utilizzo durante la sostituzione degli inserti.**

Descrizione tecnica

Vite inserto	279810 1
Lunghezza complessiva L	70 mm
Sporgenza totale L ₁ portainseriti arretrati	12 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice