

**Garant****Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo DS / Sporgenza totale L1: 16/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273963 16/12
GTIN	4062406128135
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Massima semplicità di utilizzo durante la sostituzione degli inserti.**

**Descrizione tecnica**

Vite inserto	279810 1
Lunghezza complessiva L	92 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti arretrati	12 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	15 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice