

Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite forma tonda, destra, Ø Codolo DS / Sporgenza totale L1: 12/45mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273966 12/45
GTIN	4062406128081
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

- · Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.
- · Massima semplicità di utilizzo durante la sostituzione degli inserti.

Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

Descrizione tecnica

Vite inserto	279810 1
Lunghezza complessiva L	110 mm
Sporgenza totale L₁ portainserti arretrati	45 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Campo di applicazione	Scanalatura assiale esterna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	Sì
Possibilità di troncatura assiale	Sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

