



Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, pollici, Apertura: 1/2pollici



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 614890 1/2 |
| GTIN | 4013288167385 |
| Classe articolo | 63F |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).

Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Lunghezza chiave L: 177 mm

Apertura bocca b: 27,3 mm

Altezza bocca h_1 : 7 mm

Altezza anello h_2 : 8,6 mm

Ø anello D: 25 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|-------------|
| Lunghezza chiave L | 177 mm |
| Altezza bocca h_1 | 7 mm |
| Apertura bocca b | 27,3 mm |
| Apertura | 1/2 pollici |
| Ø anello D | 25 mm |
| Altezza anello h_2 | 8,6 mm |
| Dim. apertura | in pollici |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Denominazione originale prodotto | 6000 Joker Imperial |
| Posizione anello | 0 grado |
| Numero di denti | 80 |
| Angolo di registro | 4,5 grado |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno |
| Superficie | es. opaca cromata |
| Cricchetto reversibile | no |
| Tipo di prodotto | Chiave |