



## Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 180mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813702 180
GTIN	4003773084273
Classe articolo	83D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Superfici di presa **parallele** e **lisce**; esecuzione cromata.

**Regolazione a scatto** mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**.

Chiave regolabile bonderizzata, manici rivestiti in plastica. **La scala incisa a laser** (lato anteriore **metrico** e posteriore **in pollici**) consente la regolazione preliminare dell'apertura.

#### Uso:

**Presca delicata** di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

#### Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.

### Descrizione tecnica

Lunghezza della bocca	22 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Apertura	0 - 40 mm
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili

### Accessori

Ganasce di protezione per chiavi regolabili 6 pezzi Dim. 180	813725 180
--	------------

Set di pezzi di ricambio per chiavi regolabili Modello 180

705910 180