

Mitutoyo**Misuratore digitale di altezze QM-Height, Modello: 350****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	445233 350
GTIN	4946368760568
Classe articolo	44B

Descrizione**Esecuzione:**

Misuratore di altezze di elevata precisione, compatto, a regolazione manuale con display LCD monocromatico di facile lettura. Numerose funzioni di misura e di analisi per l'elaborazione dei dati. Scelta rapida e semplice delle funzioni e di tutti i principali calcoli (diametri interni ed esterni, distanze, ecc.). Sopporta velocità di traslazione elevate. Durata della batteria migliorata.

Uso:

Ideale per officine e sale metrologiche.

Fornitura:

Inclusi tastatore sferico \varnothing 5 mm, campione di taratura, 4 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Accessori speciali:

Tastatore, punta a tracciare, cavo dati e adattatore di rete.

Descrizione tecnica

Risoluzione (commutabile)	0,001/0,0005 mm
Metodo di traslazione della slitta di misura	Manuale
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	$2,4 + 3,5 L / 1000 \mu\text{m}$

Forza di misura	1,5 ± 0,5 N
Numero di batterie contenute	4
Taratura	E2
Errore ortogonalità (frontale)	7 µm
Ripetibilità sul piano	1,8 µm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 LR6
Campo di applicazione massimo	0 - 465 mm
Intervallo di misurazione	0 - 350 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Misuratore di altezze

Servizi

Rapporto di taratura Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 400 mm	024000 400
Certificato DAkkS Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 400 mm	024010 400

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------