

Mitutoyo**Misuratore digitale di altezze QM-Height, Modello: 600****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	445233 600
GTIN	4946368760582
Classe articolo	44B

Descrizione**Esecuzione:**

Misuratore di altezze di elevata precisione, compatto, a regolazione manuale con display LCD monocromatico di facile lettura. Numerose funzioni di misura e di analisi per l'elaborazione dei dati. Scelta rapida e semplice delle funzioni e di tutti i principali calcoli (diametri interni ed esterni, distanze, ecc.). Sopporta velocità di traslazione elevate. Durata della batteria migliorata.

Uso:

Ideale per officine e sale metrologiche.

Fornitura:

Inclusi tastatore sferico \varnothing 5 mm, campione di taratura, 4 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Accessori speciali:

Tastatore, punta a tracciare, cavo dati e adattatore di rete.

Descrizione tecnica

Taratura	E2
Numero di batterie contenute	4
Errore ortogonalità (frontale)	12 μ m

Intervallo di misurazione	0 - 600 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 LR6
Risoluzione (commutabile)	0,001/0,0005 mm
Ripetibilità sul piano	1,8 µm
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Metodo di traslazione della slitta di misura	Manuale
Campo di applicazione massimo	0 - 715 mm
Forza di misura	1,5 ± 0,5 N
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Misuratore di altezze

Servizi

Certificato DAkkSMisuratore digitale di altezze Campo di misura max. 800 mm	024010 800
Rapporto di taraturaMisuratore digitale di altezze Campo di misura max. 800 mm	024000 800

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------