

**Mitutoyo****Misuratore digitale di altezze QM-Height con cuscino d'aria, Modello: 350****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	445234 350
GTIN	4946368760605
Classe articolo	44B

**Descrizione****Esecuzione:**

Misuratore di altezze di elevata precisione, compatto, a regolazione manuale con display LCD monocromatico di facile lettura. Numerose funzioni di misura e di analisi per l'elaborazione dei dati. Scelta rapida e semplice delle funzioni e di tutti i principali calcoli (diametri interni ed esterni, distanze, ecc.). Sopporta velocità di traslazione elevate. Durata della batteria migliorata.

**Cuscino d'aria per un movimento facile e scorrevole dello strumento.**

**Uso:**

Ideale per officine e sale metrologiche.

**Fornitura:**

Inclusi tastatore sferico  $\varnothing$  5 mm, campione di taratura, 4 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

**Accessori speciali:**

Tastatore, punta a tracciare, cavo dati e adattatore di rete.

**Descrizione tecnica**

Ripetibilità sul piano	1,8 $\mu$ m
Forza di misura	1,5 $\pm$ 0,5 N
Taratura	E2

Campo di applicazione massimo	0 - 465 mm
Errore ortogonalità (frontale)	7 µm
Numero di batterie contenute	4
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Risoluzione (commutabile)	0,001/0,0005 mm
Metodo di traslazione della slitta di misura	Manuale
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 LR6
Intervallo di misurazione	0 - 350 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Misuratore di altezze

## Servizi

Rapporto di taratura Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 400 mm	024000 400
Certificato DAkkS Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 400 mm	024010 400