



Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: MAG



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro a batterie con LED ad alte prestazioni, dotata di un'elevata potenza luminosa, ganci orientabili ed estraibili e potente calamita adesiva.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	300 - 500 lm
Tensione batteria	3,7 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Lampadine	Modulo LED

Capacità batteria	2,2 Ah
Corrente di illuminazione Livello 2	150 lm
Durata	2,5 h
Lunghezza complessiva	260 mm
Autonomia Livello 2	5 h
Grado di protezione IP	IP 20
Larghezza complessiva	61 mm
Peso	273 g
Zona ATEX	Nessuna
Denominazione originale prodotto	MAG
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

Accessori

Caricabatterie USB Modello CABLE	081512 CABLE
----------------------------------	--------------