

HEDI

Avvolgicavo, Modello: 15N2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo con **dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato e dispositivo di arresto multiplo per giro. Alloggiamento di plastica** chiuso e resistente alla rottura. Con **protezione termica contro i sovraccarichi** e robusto cavo in neoprene H07RN-F con raccordo. Montaggio semplice a parete o a soffitto con **inclinazione di 150°**.

Funzione:

IP24: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto.

Uso:

Ergonomia migliorata grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l'ordine ed evitare i rischi di infortuni e lesioni creati da cavi sul pavimento.

Nota:

Per avvolgitubi a molla vedi da n. art. 080066 a 080079.

Descrizione tecnica

Modello	15N2
Lunghezza	361 mm
Altezza	450 mm
Lunghezza cavo	15 m

Struttura del cavo	5G2,5
Potenza nominale srotolato	5000 (16 A) W
Materiale del cavo	Gomma in neoprene
Larghezza	208 mm
Classe del cavo	H07RN-F
Materiale corpo	Plastica
Tensione nominale	400 V
Grado di protezione IP	IP 24
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Avvolgicavo