

**Garant****Lima ad alte prestazioni rivestita in cromo duro taglio 2, Modello: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	519100 3
GTIN	4062406128593
Classe articolo	51S

**Descrizione****Esecuzione:**

Lime ad alte prestazioni rivestite in cromo duro con una durezza di **67 HRC**. Ampio campo di impiego: dai materiali morbidi come l'**alluminio** a quelli molto duri come **acciai altamente legati, INOX e ceramica**. Lunghezza senza codolo 100 mm.

**Vantaggi:**

- **Elevata resistenza alla corrosione**
- **Durata dalle 3 alle 6 volte superiore rispetto alle normali lime.**
- **Nessun intasamento durante la lavorazione di materiali molto morbidi.**

**Descrizione tecnica**

Sezione trasversale	13×4 mm
Lunghezza senza codolo	100 mm
Descrizione della forma	mezzotonda
Tipo di taglio	taglio 2
Tipo di prodotto	Lima universale

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		

Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 55 HRC	idoneo
Acciaio < 60 HRC	idoneo
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto
INOX	idoneo
Ti	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo
Uni	idoneo
a secco	idoneo