

LOCTITE.**Frenafiletti, 250 ml, Denominazione originale prodotto: 2701**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083303 2701
GTIN	5010266191508
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Sigillante per viti liquido.

Uso:

Resistenza bassa – distacco facile con attrezzi normali.

Resistenza media – distacco con attrezzi normali.

Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Ideale per l'impiego su superfici passive come per es. acciai al CrNi altamente legati.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 2701
----------------------------------	--------------

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Per misura del filetto M fino a	M20
Momento di scollamento minimo	38 Nm
Base chimica	Estere dimetacrilato
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Colore	verde
Durata dalla data di produzione	17 mese
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Capacità	250 ml
Forma	liquido
Punto di infiammabilità	93 °C
Dimensione massima fessura	0,1 mm
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
adatto per campo d'impiego	Frenafiletti
adatto per campo d'impiego	superfici galvanizzate
adatto per materiale	Metallo
Caratteristica	possibilità di distacco con attrezzi normali
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	resistente agli oli
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Completamente indurito dopo	6 h
Resistenza manuale secondo	10 min
Viscosità dinamica	500 - 900 mPas
Smontaggio	pesante
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,1 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	250 ml
Tipo di prodotto	Frenafiletti

