

**GEDORE****Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614750 30
GTIN	4010886610176
Classe articolo	63M

**Descrizione****Esecuzione:**

Lato anello piegato a 15°. Impugnatura con stelo cavo ergonomica e maneggevole. Stelo extralungo per uso in profondità. Indicato per collegamenti a vite molto resistenti con coppia elevata.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Descrizione tecnica**

Altezza bocca massima h1	14 mm
Apertura	30 mm
Lunghezza chiave L	480 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h <sub>2max</sub>	21,2 mm
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave

