

Garant

Portautensili per broccia, misure metriche $\varnothing d = 5 \text{ mm}$, \varnothing Codolo DS: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293029 16
GTIN	4062406128692
Classe articolo	29K

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per torni automatici per lavorazione da barra.

Per:

Macchine convenzionali e CNC.

Accessori speciali:

Aiuto di posizionamento (n. art. 293000) e chiavi per ghiera (n. art. 293006).

Le penne di trascinamento per attacchi CM sono disponibili su ordinazione al n. art. 293008 nelle Dim. MK2, MK3 e MK4.

Nota:

- **Attenzione: usare sempre brocche con un \varnothing adatto.**
- **Altri codoli su richiesta.**

Descrizione tecnica

L	34 mm
Lunghezza codolo L_s	35 mm
Tipo di codolo	Codolo cilindrico

Scheda tecnica

Ø Codolo D _s	16 mm
Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Accessori

Chiave per ghiera Per Ø supporto 5 mm	293006 5
Chiave per ghiera Per Ø supporto 16 mm	293006 16
Chiave per ghiera Per Ø supporto 8 mm	293006 8
Chiave per ghiera Per Ø supporto 12 mm	293006 12