

**Garant**

**Portautensili per broccia, in pollici Ø d = 5 mm, Ø Codolo DS: 3/4pollici**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293079 3/4
GTIN	4062406128968
Classe articolo	29K

## Descrizione

### Esecuzione:

Adatto per torni automatici per lavorazione da barra.

### Per:

Macchine convenzionali e CNC.

### Accessori speciali:

Aiuto di posizionamento (n. art. 293000) e chiavi per ghiera (n. art. 293006).

Le penne di trascinamento per attacchi CM sono disponibili su ordinazione al n. art. 293008 nelle Dim. CM2, CM3 e CM4.

### Nota:

- **Attenzione: usare sempre brocche con un Ø adatto.**
- **Altri codoli su richiesta.**

## Descrizione tecnica

Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	46 mm
L	34 mm
Tipo di codolo	Codolo cilindrico

## Scheda tecnica

Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Dimensione codolo	3/4 pollici
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

### Accessori

Chiave per ghiera Per Ø supporto 16 mm	293006 16
Chiave per ghiera Per Ø supporto 8 mm	293006 8
Chiave per ghiera Per Ø supporto 12 mm	293006 12
Chiave per ghiera Per Ø supporto 5 mm	293006 5