

Garant**Broccia profilo esagonale, misure metriche $\varnothing d = 5$ mm, TiN, Esagono: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293049 2
GTIN	4062406129071
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

L	3,5 mm
Apertura	2 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,05 fino a + 0,07 mm

Profilo	Esagono
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili