

Garant**Broccia profilo esagonale, misure metriche $\varnothing d = 5$ mm, TiN, Esagono: 3,5mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 293049 3,5 |
| GTIN | 4062406129101 |
| Classe articolo | 29L |

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Apertura | 3,5 mm |
| L | 6 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Tolleranza | da + 0,08 fino a + 0,11 mm |

| | |
|------------------|---|
| Profilo | Esagono |
| L ₁ | 10 mm |
| Ø d | 5 mm |
| Rivestimento | TiN |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |